

KERN FCB 12K1

Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite



Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 5 °C |

Energieversorgung

| | |
|---|-------------------------|
| Akku: | Rchrg. battery optional |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 5 h |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 10 h |
| Akkuladezeit: | 10 h |
| Batterie: | 9 V Block |
| Batterie-Betriebsdauer: | 12 h |
| Eingangsspannung: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |
| Netzteil-Art: | Netzadapter extern |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | EURO CH UK US |

Dienstleistungen (optional)

| | |
|------------------------------|---------|
| DAkKS-Kalibrierschein: | 963-128 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-248 |

Kategorie

| | |
|----------------|------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Tischwaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 340 x 405 x 185 mm |
| Bruttogewicht: | 3,370 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 2,700 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 270 x 323 x 110 mm |
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): | 252 x 228 x 12,5 mm |
| Drehbare Fußschrauben: | ja |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Material der Wägeplatte: | Edelstahl |
| Wägefläche (BxT): | 253 x 228 mm |

Messsystem

| | |
|--|---|
| Ablesbarkeit [d]: | 1 g |
| Anwärmzeit: | 30 min |
| Auflösung: | 12000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]: | 5 g |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen ³ s | |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 12 kg (M1) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 3 g |
| Reproduzierbarkeit: | 1 g |
| Tarierbereich: | 12 kg |
| Wägebereich [Max]: | 12 kg |
| Wägeeinheiten: | tl (HK) tol g mo lb dwt ffa tl (Tw) oz kg ozt |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

| | |
|-----------------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe (groß): | 2,500 cm |
|-----------------------------|----------|

Zählen

| | |
|--|------|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen ² (Labor): | 2 g |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen ²⁰ (Normal): | 20 g |
| Zählaufösung: | 6000 |

Funktionen

| | |
|--|----|
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |
| Prozentbestimmung: | ja |
| Zählfunktion: | ja |


KERN FCB 12K1

Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite



Piktogramme

STANDARD



OPTION

