

Einbaukühlvitrine VEU 208

4 seitig verglaste Einbauvitrine. Die bedienerseitigen Schiebescheiben bestehen **aus 14 mm, die restlichen Scheiben aus 17 mm starkem Isolierglas**. Griffe der Schiebescheiben aus CNS. Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige für eine optimale Temperatureinstellung, Beleuchtung in der Gerätedecke (seperat schaltbar). **Zum Einbau in eine Arbeitsplatte ist ein Ausschnitt von 600 x 560 mm vorzusehen**. Sollte der Unterbau geschlossen sein, ist je eine Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnung von min. 350 cm² vorzusehen. Die Bedienelemente können aus dem Maschienenfach herausgeschraubt und bis zu 50 cm entfernt in den Schrankkorpus eingebaut werden. Der dafür benötigte Ausschnitt muss B:100 mm und H 120 mm betragen.

Artikel-Nr.: 102207
GTIN: 4059395013771



Produktvorteile:

- Maßangaben beziehen sich auf den Glasaufbau
- Ausschnittsmaß 600 x 560 mm
- Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnungen sind bauseits zu erstellen und je mit mind. 350 cm² bei geschlossenen Unterbauten anzulegen
- Bedienelement zum Einbau in Arbeitsplatten oder Schrankkorpusse abnehmbar und bis max. 50 cm vom Gerät platzierbar, Ausschnittsmaß für Bedienelement B x H 100 mm x 120 mm
- Verkaufsfördernde Präsentation von Snacks
- 17 mm Isolierverglasung, 3-seitig
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenbeleuchtung
- Bedienerseitige Schiebetüren mit Isolierverglasung 14 mm
- Höhenverstellbare Glaseinlegeböden
- Selbstbedienungsklappen siehe Zubehör

Technische Daten:

Geräteart	Kühlvitrine
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	825 mm
Tiefe	610 mm
Höhe	540 mm
Abmessungen innen:	
Breite	330 mm
Höhe	405 mm
Aufstellart	Einbau
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	6 °C
Temperaturbereich bis	12 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,35 kW

Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	90 kg
Serienzubehör	1 Glasablage höhenverstellbar
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Selbstbedienungsklappen VES 211 / VEU 208

Selbstbedienungsklappen für VES 211 / VEU 208

GTIN: 4059395006209

Artikel-Nr.: 27002

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de