

HEYTEC

TOOLS

Caisse à outils de montage, équipé, 96 pièces

- équipé avec 5 modules d'outils
- compartiments extensibles
- laqué en bleu effet martelé
- 6 compartiments pour outils et accessoires
- modules sur couche en mousse 2-K de qualité
- matériau: tôle d'acier
- dimensions: (L)530 x (P)200 x (H)20 mm
- poids: 14,4 kg

contenu:

module d'outils 48 pièces

- 1 x chasse-goupille de diamètre 3 x 120 mm
- 4 x chasse goupille soit chacun 1 x diamètre 3 x 150 mm/ 4 x 150 mm/ 5 x 150 mm/ 6 x 150 mm
- 1 x pointeau de diamètre 4 x 120 mm
- jeu de 9 clés mâles coudées à tête sphérique : MM 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10
- 1 x rallonge à manche 150 mm
- boîte d'embouts de 32 pièces: embout pour carré conducteur mâle R1/ R2, embout pour vis à tête fendue 3,5/ 4,5/ 5,5/ 6,5/ 8, embout pour vis cruciforme PH1/ 2 x PH2 / PH3/ PZ1/ 2 x PZ2/ PZ3, embout pour clé à 6 pans Torx2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8, embout pour Torx intérieur TT9/ 10/ 15/ 20/ 25/ 27/ 30/ 40

module d'outils 7 pièces

- 1 x marteau 300 g
- 1 x massette 1.000 g
- 1 x lampe torche télescopique LED, tête lumineuse magnétique, 195 - 570 mm
- 1 x pince coupante diagonale pour fil moyen, forme suédoise 180 mm
- 1 x pince multiprise, 250 mm
- 1 x pince coupante diagonale pour fil dur, 160 mm
- 1 x clé à fourche réglable, 255 mm

module d'outils 14 pièces

- 1 x cutter, 5 lames intégrées, une recharge, blocage de lame supplémentaire, 170 mm
- 1 x mètre ruban, 5 m, métrique, poignée avec revêtement souple, boîtier métallique, fonction d'arrêt, revêtu de nylon, crochet magnétique, clip de ceinture
- 12 x clé mixte, en chrome vanadium, chromé, profil de protection MM 8/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 19/ 22/ 24

module d'outils 6 pièces

- 1 x testeur de tension, 150 - 250 Volt, dimensions: 3 x 65 mm
- 3 x tournevis plat, poignée ergonomique avec revêtement souple, dimensions: 1 x 4,0 x 75 mm/ 1 x 5,5 x 125 mm/ 1 x 6,5 x 150 mm
- 2 x tournevis cruciforme PH, poignée ergonomique revêtement souple, PH 1/ PH 2

module d'outils 21 pièces

- 1 x clé à cliquet, 250 mm
- 1 x poignée coulissante, 250 mm
- 1 x rallonge, 125 mm
- 17 x clé à douille avec poignée en T, hexagonal: MM 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 24/ 27/ 30/ 32
- 1 x cardan universel, 75 mm

Exemple d'utilisation:

- équipement de base pour ouvriers

Adapté pour:

- bricoleurs
- ouvriers
- amateurs
- monteurs
- mécaniciens
- concierges



Caisse à outils de montage, fermée



Caisse à outils de montage, ouverte

enthaltend/containing/composition/contenido

	Ø 3 x 120 mm
	Ø 3 x 150 mm / Ø 4 x 150 mm
	Ø 4 x 120 mm
	MM 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10
	150 mm
	50833-2 (siehe Seite 20/see page 20/voir page 20/ véase página 20)

Contenu du module d'outils 48 pièces

enthaltend/containing/composition/contenido

	MM 8/10/11/12/13/14/15/ 16/17/19/22/24
	170 mm
	5 m

Contenu du module d'outils 14 pièces

enthaltend/containing/composition/contenido

	250 mm
	250 mm
	125 mm
	MM 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/ 20/21/22/24/27/30/32
	75 mm

Contenu du module d'outils 21 pièces

enthaltend/containing/composition/contenido

	1000 g
	300 g
	195 – 570 mm
	180 mm
	250 mm
	160 mm
	255 mm

Contenu du module d'outils 7 pièces

enthaltend/containing/composition/contenido

	3 x 65 mm
	4,0 x 75 mm
	5,5 x 125 mm
	6,5 x 150 mm
	PH 1 / PH 2

Contenu du module d'outils 6 pièces

Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Caisse à outils de montage	équipé: 96 pièces	bleu effet martelé		50807694500	11650004