



Absperrpfosten


- zur Sicherung von Baustellen, als Element zum Freihalten von Durchfahrten oder zum Reservieren von Park- und Lagerplätzen



- herausnehmbar, inkl. Bodenhülse (400 mm lang) zum Einbetonieren
- verzinkt, danach weiß pulverbeschichtet mit 2 roten Ringen
- Maße über Erdreich: Länge 1000 mm, Ø 60 mm
- inkl. an Bodenhülse verschweißter Kette, ohne Vorhängeschloss
- Gewicht 9,5 kg



Detail: verzinkte Bodenhülse.



Kette und Schloss – als Schutz vor unbefugter Benutzung.

Bestell-Nr. 116-518-J0

- feuerverzinkt und lackiert
- mit Bodenplatte zum Aufdübeln
- klappbarer Absperrpfosten aus Stahl





Der klappbare Absperrpfosten ist wahlweise mit Zylinderschloss oder Feuerwehr-Dreikantsverschluss lieferbar


Gleich mitbestellen

Feuerwehr-Dreikantschlüssel

Bestell-Nr.
236-891-J0


Ausführung	Rundzylinderschloss	Dreikantsverschluss
Bestellnummer rot/weiß	236-883-J0	236-884-J0
Maße außen B x T x H [mm]	70 x 70 x 1000	70 x 70 x 1000

■ zum Einbetonieren



Einbetonierte Sperrpfosten sind insgesamt 1330 mm hoch, davon 330 mm Unterflur

■ mit angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln



In der Version zum Aufdübeln werden die Sperrpfosten mittels einer Bodenplatte (160 x 140 x 10 mm) befestigt. Höhe 1000 mm



Stahl-Sperrpfosten (rot weiß) zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen usw.

Ausführung	zum Einbetonieren	zum Einbetonieren	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Aufdübeln	zum Aufdübeln
Ausstattung	ohne Kettenösen	1 Kettenöse	2 Kettenösen	ohne Kettenösen	1 Kettenöse	2 Kettenösen
Oberfläche	feuerverzinkt/lackiert	feuerverzinkt/lackiert	feuerverzinkt/lackiert	feuerverzinkt/lackiert	feuerverzinkt/lackiert	feuerverzinkt/lackiert
Bestellnummer Durchmesser [mm]: 60	236-885-J0	236-886-J0	236-887-J0	236-888-J0	236-889-J0	236-890-J0
Bestellnummer Durchmesser [mm]: 76	248-369-J0	248-370-J0	248-371-J0	248-372-J0	248-373-J0	248-374-J0