


# Zeigerkranwaage, Typ KPZ 3

hydraulisch, wartungsfrei




**Hydraulisch**

**Wartungsfrei**


**Preiswert**

**Robust**

Ausführung ab 12,5 t



Kranwaage für den absoluten Dauereinsatz. Genauigkeit : +/- 1% vDE., Skala: weißer Untergrund, schwarze Schrift, deutlich ablesbar. Mit robuster Plexischeibe, eingefasst mit einer Gummimanschette. Skalendurchmesser: 160 mm. Bis 5t: inkl. Haken mit Sicherheitklappe und Öse. Stabiles Gußgehäuse. Wartungsfreies hydraulischen Prinzip. Sicherheit: 4-fache Nennlast, Tragkraft: max 1,6-fache Kapazität. Mit einfacher Nullstellung und Tarierung. Schriftgröße : bei allen Waagen 12mm. Aufbewahrungskoffer kann als Option mitgeliefert werden.



Typ	Kapazität	Teilung	A*	B*	C*	D*	E*	Eigengew.	Artikel-Nr.
KPZ 3	200 kg	1 kg	68	54	254	27	35	5kg	13002000
KPZ 3	320 kg	2 kg	68	54	254	27	35	5kg	13003200
KPZ 3	500 kg	2 kg	68	54	254	27	35	5kg	13005000
KPZ 3	750 kg	5 kg	68	54	254	27	35	5kg	13007500
KPZ 3	1250 kg	5 kg	68	54	254	27	35	5kg	13012500
KPZ 3	2000 kg	10 kg	68	54	254	27	35	5kg	13020000
KPZ 3	3200 kg	20 kg	93	54	304	34	46	5,5kg	13032000
KPZ 3	5000 kg	20 kg	93	54	328	42	56	6,5kg	13050000
KPZ 3	12500 kg	50 kg	40	41	213			8,1kg	13125000
KPZ 3	25000 kg	100 kg	55	42	267			12,9kg	13250000
KPZ 3	50000 kg	200 kg	75	56	329			30,0kg	13500000
KPZ 3	85000 kg	500 kg	85	60	390			30,0kg	13850000
Aufbewahrungskoffer ( bis 5 to )									13000010

\* Abmessungen in mm

Modell	Kapazität	Verpackackungs Abmessungen
KPZ 3	div.	ab 55 x 36 x 12cm, ab 6,5 kg

**KPZ Waagen - PREISWERT, ROBUST und GUT !!**