

PE-Auffangwanne pro-line

für 3 x IBC, Auffangvolumen 1000 l,
Höhe x Breite x Tiefe 486 x 3737 x
1402 mm, Ausgestattet mit Gitterrost
aus Stahl mit korrosionsschützender
Zinkbeschichtung, Einfahrtaschen



Artikelnummer: 271797



PE-Auffangwanne

- Zur Lagerung unter Dach, im Freien
- geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 3 x IBC
- Auffangvolumen 1000 l
- Höhe x Breite x Tiefe 486 x 3737 x 1402 mm
- Aus Polyethylen in grau
- Ausgestattet mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Einfahrtaschen
- Von der Breitseite einfahrbar
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Farbe	grau
Auffangwannentyp	PE-Auffangwanne	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Lagerort	unter Dach, im Freien	Material Gitterrost	Stahl

Auffangvolumen	1000 l	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Kapazität	3 x IBC	Einfahrmöglichkeit	Von der Breitseite
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und ätzende Stoffe	Unterbau	Einfahrtaschen
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	unterfahrbar	ja
Höhe	486 mm	fahrbar	nein
Breite	3737 mm	Garantie	10 Jahre
Tiefe	1402 mm	Gewicht	191 kg
Material	Polyethylen		

Zubehör

271999



Vorsatzbehälter für PE-Auffangwanne, Höhe x Breite x Tiefe 590 x 530 x 785 mm