

Bauer Lasthaken LH-II

Traglast 2500 kg, für 2 Gabelzinken,
Aus Stahl mit korrosionsschützender
Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 744121



Bauer Lasthaken LH-II

Lasthaken

- Traglast 2500 kg
- Einfahrtshöhe x Einfahrtbreite 80 x 220 mm
- Einfahrtaschenabstand 160 mm
- Mit Abrutschsicherung
- für 2 Gabelzinken
- Nicht kranbar
- Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Einfahrtaschenbreite	220 mm
Hebezeugtyp	Lastaufnahme	Abstand Einfahrtaschen	160 mm
Last-Handling	Stapler-Anbaugerät	Material	Stahl
Stapler-Anbaugerät	Lasthaken	Oberfläche	verzinkt
Traglast (max.)	2500 kg	Farbe Ausführung	verzinkt

Ausführung	für 2 Gabelzinken	Sicherheitsausstattung	Abrutschsicherung
Kranbar	Nicht kranbar	Hebezeuge	
Einfahrtaschenhöhe	80 mm	Gewicht	24 kg

Dazu passt auch ...

149426		Hebelzug, Zuglast 800 kg, Standardhub Länge 1,5 m, Anzahl Kettenstränge 1
670182		Hebeband, Traglast einfach direkt 4000 kg, Nutzlänge 5 m, aus Polyester in grau