

Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania • z gwintem wewnętrznym

23390.0203



Opis produktu

Do szybkiego i łatwego mocowania oraz zwalniania detali obrabianych. W przypadku użycia wykonania "nastawnego" (rysunek 2), pozycję mocowania można przesuwac.

Materiał

Podkładka

- Tworzywo sztuczne (PA), wzmocnione włóknem szklanym

Dźwignia

- odlew cynkowy, pokryty plastikiem, czarny, zbliżony do RAL 9005

Część gwintowana

- Stal nierdzewna 1.4305


Części wewnętrzne

- Stal nierdzewna 1.4305

Nakrętka regulacyjna

- Stal nierdzewna 1.4305

Rysunek



Informacje do zamówienia

l	d ₁	d ₃	d ₅	Wymiary				t ₂ min. w pozycji mocującej	Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90° [mm]	Temperatura maks. [°C]	Ciężar [g]	Nr art.
				h ₂ maks.	b	t ₁	[mm]					
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, Stal nierdzewna												
63	M5	16	18,5	16,4	16	13	3	0,75	80	60	23390.0203	

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 14.06.2023.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.