

## Blume Förderanlagen courbe 90 ° pour convoyeur à galets

rouleau de manutention en acier,  
diamètre de roulette 48 mm, largeur  
du convoyeur 300 mm,  
empattement 75 mm

Numéro d'article: 410002



**BLUME**  
FÖRDERANLAGEN



## Blume Förderanlagen Élément de transporteur à galets en acier

### Courbe 90°

courbe 90 ° pour convoyeur à galets

- rouleau de manutention en acier
- diamètre de roulette 48 mm
- largeur du convoyeur 300 mm
- largeur 340 mm
- empattement 75 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 225 mm et d'une largeur maximale de 500 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 20 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

### Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	largeur du produit transporté ju	500 mm
type de convoyeur	convoyeur à galets	longueur min. du produit transpo	225 mm
composants de convoyeur	élément pour convoyeur	empattement	75 mm
flexion	90 °	hauteur de cadre	70 mm

type de roulettes	rouleau de manutention	largeur de cadre	20 mm
matériau de roulette	acier	matériau de cadre	acier
diamètre de rouleau	48 mm	surface de cadre	galvanisé
extensible	non	forme de cadre	profilé en U
largeur de convoyeur	300 mm	Poids	18 kg
largeur	340 mm		

## Accessoires

414535		Guidage latéral pour virage pour convoyeur à galets, utilisation à un côté, au-dessus de la tête, hauteur 70 mm
414546		Guidage latéral pour virage pour convoyeur à galets, utilisation double face, au-dessus de la tête, hauteur 70 mm