


Blume Förderanlagen bocht 90 ° voor rollenbaan



draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baanbreedte 300 mm, asafstand 125 mm

Artikelnummer: 426319



Blume Förderanlagen Lichte rollenbaan - balie-element

Bocht 90°

bocht 90 ° voor rollenbaan




- draagrol van staal
- wieldiameter 50 mm
- baanbreedte 300 mm
- breedte 340 mm
- asafstand 125 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 375 mm en een breedte van maximaal 500 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

transporttechniek	transportbaan	breedte transportgoed tot	500 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	375 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	125 mm
buiging	90 °	framehoogte	70 mm
roltype	draagrol	framebreedte	20 mm
materiaal rol	staal	materiaal frame	staal

diameter rol	50 mm	frameoppervlak	verzinkt
uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel
baanbreedte	300 mm	gewicht	21 kg
breedte	340 mm		

Gerelateerde Producten

429281		Zijwaartse geleiding voor bochten voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhogte
429292		Zijwaartse geleiding voor bochten voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhogte
510321		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
510326		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw