

META

Lagerregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 436 mm, Fachlast 115 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 208103



META Steckregal

Anbaufeld

Lagerregal - Anbaufeld

- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 436 mm
- Feldlast 900 kg
- Fachlast 115 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: 1 Ständerrahmen, Ebenen gemäß Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachbreite	1000 mm
Regaltyp	Lagerregal	Fachtiefe	400 mm
Regalsystem	Stecksystem	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regalfeld	Anbaufeld	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Material	Stahl	Oberfläche Boden	verzinkt
Höhe	2000 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Breite	1006 mm	Lieferumfang	1 Ständerrahmen, Ebenen gemäß Angebot
Tiefe	436 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Fachlast	115 kg	Anlieferung	zerlegt
Feldlast	900 kg	Garantie	5 Jahre
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Gewicht	16,795 kg

Zubehör

150070		Wandverdübelung für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150071	•	Fußverdübelungsset für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150072	•	Fußverdübelungsset für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
208114		Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1000 x 400 mm, Für eine Fachlast von 115 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
609137		Wandverdübelung für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß