

Parallelschraubstock

Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau

Artikelnummer: 195704



Parallelschraubstock

Parallelschraubstock

- Backenbreite 100 mm
- Spannweite 100 mm
- Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken
- Paralleles Spannen durch Präzisions-Trapezgewinde und nachstellbare Führung
- Aus Stahl in blau
- GS- und TÜV-geprüft

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Werkzeug	Material	Stahl
Werkzeugtyp	Parallelschraubstock	Farbe	blau
Backenbreite	100 mm	Werkzeug Funktion	Paralleles Spannen durch Präzisions-Trapezgewinde und nachstellbare Führung
Spannweite	100 mm	Zertifizierung	GS // TÜV
Drehteller	nein	Lieferumfang	ohne Befestigungsschrauben für die Arbeitsplatte
Rohrspannbacken angeschmiedet	ja	Gewicht	5,5 kg

Zubehör

510972



Alu-Magnetbacken, für Backenbreite 100 mm