

## VARIOfit

### barre de gerbage pour palettes

65K

avec dispositif de serrage, structure en acier (soudé), capacité de gerbage 1500 kg, Pour dimension de palette longueur x largeur 1200 x 1000 mm, hauteur utile 1000 mm, étrier avec revêtement en zinc anti-corrosion



VARIOfit

Numéro d'article: 139177



### VARIOfit Barre de gerbage pour palettes 65K

#### avec dispositif de serrage

barre de gerbage pour palettes

- avec dispositif de serrage
- structure en acier (soudé)
- capacité de gerbage 1500 kg
- hauteur 1000 mm
- Pour dimension de palette longueur x largeur 1200 x 1000 mm
- hauteur utile 1000 mm
- pour le montage a posteriori sur les palettes déjà chargées
- triple gerbable
- étrier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie



## Détails techniques

type d'emballage barre de gerbage pour

profondeur 1000 mm

	palettes		
type de fixation	avec dispositif de serrage	capacité de gerbage	1500 kg
matériau	acier	gerbable	oui
matériau de finition	soudé	surface	galvanisé
hauteur utile	1000 mm	exécution couleur	galvanisé
pour dimensions de palette	1200 x 1000 mm	fonction ridelle de gerbage	pour le montage a posteriori sur les palettes déjà chargées
hauteur	1000 mm	garantie	5 années
largeur	1200 mm	Poids	31 kg

## Cela s'adapte aussi ...

202873		diable de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
528957		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 315 mm, plateau(x) en plastique coloris gris