


Magnetspule MSN1W-24AC/12DC

Teilenummer: 170152

FESTO

für Wechselspannung, ohne Steckdose.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Min. Anzugszeit	10 ms
Einschaltdauer	100 %
Leistungsfaktor cos {phi}	0,7
Spulenkennwerte	12 V DC: 5 W 24 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 7,5 VA, Halteleistung 5 VA 24 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	bei 50Hz ±10 % bei 60Hz -10...+20 %
Mediumstemperatur	-10 ... 50 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Produktgewicht	80 g
Elektrischer Anschluss	nach DIN EN 175301-803 Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 3-polig clipbar
Befestigungsart	geklemmt mit Halteklammer
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Stahl
Werkstoff Wicklung	Kupfer