

Mehrzweckvitrine Basic 130 Plus

Mehrzweckkühlvitrine mit einer geringen Fronthöhe für direkte Sicht auf die Verkaufsware. Das Kühlvitrine verfügt über eine elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige. Die Frontscheibe ist aus gehärtetem Glas gefertigt und kippbar. Das Aggregat befindet im Unterbau der bedienerseitig offen und nicht gekühlt ist. Weiterhin ist das Mehrzweckvitrine mit einem Kondensatorfühler ausgerüstet welcher bei starker Verschmutzung einen akustischen Alarm gibt, dadurch minimale Servicekosten und hoher Schutz gegen Maschinenschaden. Die Tauwasserauffangschale ist im Lieferumfang enthalten. Die angegebene Temperatur ist nur für die Auslagefläche maßgebend.



Artikel-Nr.: 561133
GTIN: 4059395003925



Produktvorteile:

- Gebogene Panorama-Frontkippscheibe aus gehärtetem Glas
- Geschlossener Unterbau aus lackiertem Stahlblech
- Aggregat im Unterbau
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Kondensatorfühler mit akustischer Alarmanzeige
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunsterschale
- Rückschiebescheiben
- LED-Innenbeleuchtung
- Auslagefläche aus CHR
- Edelstahl-schneidebrett mit einer Tiefe von 230 mm
- Umlaufender Abstandshalter 40 mm Höhe, zur Auflagefläche
- Rollensatz, Glaszwischenetage und mobile Trennscheibe als Mehrpreisoption lieferbar
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

Geräteart	Kühlvitrine
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	TATIANA 1.3S
Abmessungen außen:	
Breite	1300 mm
Tiefe	765 mm
Höhe	1210 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Rückschiebescheiben
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	CHR
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,283 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	95 kg
Serienzubehör	Rückschiebescheiben
Ausstellungsfläche	0,67 m ²
Kühlung	Stille
Abtauung	Automatisch
Kälteleistung	411 W bei -15° C Verdampfer Temperatur
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Kältemittelmenge 90 g

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,55 m ²
Energieverbrauch im Jahr	1460 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	59,9
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	A
EPREL Registrierungsnummer	1364057
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränke Kühler




IGLOO Sp. z o.o.

TATIANA 1.35



1460 kWh/annum



8102/6102

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de