

## opvangbak

voor 1 x IBC, opvangvolume 1000 l,  
hoogte x breedte x diepte 1083 x  
1460 x 1460 mm, met aftapbok, van  
staal met corrosiebeschermende  
zinklaag in RAL2000 geeloranje



Artikelnummer: 139895

## Opvangbak

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 1 x IBC
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 1083 x 1460 x 1460 mm
- met aftapbok
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag in RAL2000 geeloranje
- onderrijdhoogte 100 mm voor transport met heftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten








## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	staal
type opvangbak	opvangbak	oppervlak	verzinkt
opslagplaats	onderdak	kleur	geeloranje // RAL2000
capaciteit	1 x IBC	opvangbak uitrusting	aftapbok
opvangvolume	1000 l	onderrijdbaar	ja
geschikt voor gevaarlijke	aquatoxische en	onderrijdhoogte	100 mm

stof	brandbare stoffen	
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	verrijdbaar nee
hoogte	1083 mm	kleur uitvoering geeloranje // RAL2000
breedte	1460 mm	gewicht 190 kg
diepte	1460 mm	

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
221341		chemicaliënbestendige handschoenen, van PVC in bruin, gevoerd, afmeting 10, lengte 40 mm
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm