

Rollcart dubbele kopwandwagens



draagvermogen 600 kg, laadvlak
lengte x breedte 1000 x 600 mm,
platform van hout, opbouw 2
kopwanden (massief), 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met rem,
met TPE-banden

Artikelnummer: 157989



Rollcart Dubbele kopwandwagen

draagvermogen 500 kg

dubbele kopwandwagens

- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm
- laadhoogte 285 mm
- platform van hout
- opbouw 2 kopwanden (massief)
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1170 x 600 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal verwerking	gelast
type wagen	platformwagen	euronorm	nee
type platformwagen	dubbele kopwandwagens	schuifbeugel	2 stuks
draagvermogen	600 kg	in-/uitklapbaar	nee
laadhoogte	285 mm	borgrand	nee
lengte laadvlak	1000 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen

breedte laadvlak	600 mm	banden	TPE
materiaal platform	hout	wiel-Ø	200 mm
constructies	2 kopwanden (massief)	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
nestbaar	nee	hoogte	990 mm
materiaal onderstel	staal	lengte	1170 mm
oppervlak onderstel	m. poedercoating	breedte	600 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	gewicht	36 kg

Gerelateerde Producten

158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gaasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158403		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 600 kg, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158412		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158417		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158422		wielenset, voor transportwagen, banden massief rubber, draagvermogen 1200 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar