


## Lutz Elektro-Fasspumpen-Set

für dünnflüssige Säuren mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas, maximale Förderleistung 87 Liter pro Minute, Tauchtiefe 1000 mm

Artikelnummer: 201000



IP24



## Lutz Elektrische Fass- und Containerpumpe

### Fasspumpenset

Elektro-Fasspumpen-Set

- Set bestehend aus: Pumpe, Schlauch, Zapfpistole und Fassadapter
- für dünnflüssige Säuren mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas
- maximale Förderleistung 87 Liter pro Minute
- Förderhöhe 19 m
- Tauchtiefe 1000 mm
- Motor mit 500 W








- Pumpwerk aus Polypropylen

## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Fass-/Container-Handling	Förderhöhe/Saughöhe	19 m
Fass-/Container-Handling	Pumpe	Tauchtiefe	1000 mm
Pumpentyp	Elektro-Fasspumpen-Set	Set	ja
Medium	dünnflüssige Säuren	Pumpen-Set Ausstattung	Pumpe, Schlauch, Zapfpistole und Fassadapter
max. Viskosität	500 mPas	Material Pumpwerk	Polypropylen
Lagerbehälter	Fass, Container	Motorleistung	500 W
Bedienung	elektrisch	Gewicht	5,4 kg
max. Förderleistung l/min	87 l/min		

## Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
201012		Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz
221116		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
525760		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm