

## Casoo Bockrolle

Traglast 250 kg, Durchmesser 125 mm, Naben Länge 50 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Doppelkugellager, Felge aus Aluminium, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243561



### Bockrolle

- Traglast 250 kg
- Durchmesser 125 mm
- Naben Länge 50 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Doppelkugellager
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm
- Felge aus Aluminium
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	250 kg	Fadenschutz	ja
Bereifung	Polyurethan	Nabenlänge	50 mm
Rad-Ø	125 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm

Material Felge	Aluminium	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Doppelkugellager	Gewicht	0,82 kg