



Registrador de datos, Tipo: 175T3



Datos de pedido

Número de pedido	474180 175T3
GTIN	4029547011108
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Registrador de datos de 2 canales, resistente, compacto, provisto de pantalla con iluminación de fondo de gran tamaño. Memoria interna para 1 millón de valores de medición. Seguridad de datos elevada, incluso con la pila gastada. Ciclo de medición ajustable entre 10 segundos y 24 horas. Vida de la pila ≥ 3 años (ciclo de medición 15 min, 25 °C). Dos interfaces estándar (mini USB y tarjeta SD) para programar y leer el registrador con facilidad mediante conexión directa con un PC. Conexión para 2 sensores de temperatura externos (tipo K y T) n.º 474120, 474140 o 474150.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye soporte mural, cerradura, 3 pilas n.º 081561 tam.LR3 y certificado de calibración, software ComSoft Basic V5 disponible para descargar de forma gratuita.

Partes opcionales:

Cable USB 474183 tam. USB.

Descripción técnica

Hoja de datos

Denominación del fabricante	175 T3
Anchura	54 mm
Límite de error de temperatura (sensor externo)	±0,5 (de -50 a 70) °C
Longitud	96 mm
Gama de medición de la temperatura (sensor externo)	de -50 a +1000 (tipo K); de -50 a +400 (tipo T) °C
Clase de protección IP	IP 65
Tipo de palpador externo	K y T
Altura	29 mm
Calibración	I8
Cantidad de pilas contenidas	3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Suministro de energía	con pilas
Interfaz	Interfaz USB
Tipo de producto	Registrador de datos

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/474180-175T3>