

B6505115

RAILTEC B, 9 Module, Ausf. II

Gehäuse entspricht DIN 43880, Baugröße 1. Einfache und schnelle Rastmontage auf DIN-Schienen EN 60715 TH35. Unterteil mit Befestigungsdomen. Oberteil mit Lüftungsschlitzen. Vertikale und horizontale Führungen für zusätzliche Platinen.

Ausführung

Für Stiftleisten (4 x 13-polig) im Raster 5,0 / 5,08

Lieferumfang

1 Unterteil mit Rastclip, 1 Oberteil



TECHNISCHE DATEN

Material	PC (UL 94 V-0) Oberteil, PPO (UL 94 V-0) Unterteil	Breite	157 mm
Farbe	Oberteil lichtgrau RAL 7035, Unterteil schwarz, Rastclip schwarz	Höhe	86 mm
Standards	RoHS konform, DIN EN 60715 TH35, DIN VDE 0470-1, DIN 43880 Baugröße 1, REACH konform, VBG 4, IEC 529	Tiefe	59 mm
		Platinenlänge Unterteil	82,4 mm
		Platinenbreite Unterteil	151,2 mm
		Pole	≤ 52

Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen. Diese unterliegen material- und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen.