


Synergy 21 LED Tri-proof Light 150cm tri-color milky



kwh/1000h:	60,00
Lumen:	8700
Watt:	60,0
Nennlebensdauer:	40000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



LED Tri-proof Light

Lichtfarbe einstellbar: 4000/5000/6000K

Wattage einstellbar: 40/50/55/60W

Länge:150cm

Lumen: 145Lm/W, 5800/7250/7975/8700lm

Lichtfarbe: 4000/5000/6000K

Abstrahlwinkel: 120°

Abdeckung: milchig

Watt: 60W can adjust to 40/50/55/60W

Verkabelung: 3-adrig, nicht verlängerbar

Schutzklasse: IP65 und IK10

5 Jahre Garantie, TÜV und IK10 zertifiziert

Energieeffizienzklasse: A++

kWh/1000h: 60

Der Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur von qualifizierten Fachpersonal vorgenommen werden!

Weitere Bilder

