

## Handlaufkatze

Zuglast 3000 kg, Flanschbreite 100 - 203 mm

Artikelnummer: 907951



## Handlaufkatze

### Traglast 3000 kg

Handlaufkatze

- Zuglast 3000 kg
- Flanschbreite 100 - 203 mm
- Breite x Tiefe 343 x 332 mm
- mindestens 1,2 m Kurvenradius
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau
- Laufräder aus Stahlguss in schwarz
- ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern
- Laufrad Durchmesser innen / außen 100 / 115,5 mm
- mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
- Gewicht 21 kg

## Technische Details


Hebegerät	Hebezeug	Durchmesser Laufrad außen	115,5 mm
Hebezeugtyp	Handlaufkatze	Min. Kurvenradius	1,2 m
Zuglast	3000 kg	Oberfläche	lackiert
Bedienung	Hub manuell	Material Laufrad	Stahlguss
Flanschbreite	100-203 mm	Farbe Laufrad	schwarz
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010

Breite	343 mm	Maß F	171 mm
Tiefe	332 mm	Maß G	3 mm
Durchmesser Laufrad innen	100 mm	Gewicht	21 kg

## Zubehör

908138	.	Größere Flanschbreite für Laufkatze, Traglast 3000 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	---

## Dazu passt auch ...

149457		Druckluft-Kettenzug, Traglast 250 kg, Anzahl Kettenstränge 1, Hakenaufhängung
663595		Fahrbarer Portalkran, Traglast 500 kg, Bauhöhe 3120 mm, lichte Breite 3000 mm