


bac de rétention classic-line

pour 1 x IBC, volume de rétention
1000 l, hauteur x largeur x
profondeur 710 x 1350 x 1650 mm,
avec caillebotis, en acier avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en bleu



Numéro d'article: 235674



bac de rétention

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau
- pour 1 x IBC
- volume de rétention 1000 l
- hauteur x largeur x profondeur 710 x 1350 x 1650 mm
- avec caillebotis
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu
- tablette de rétention avec homologation ÜHP
- 5 années de garantie



Détails techniques



type de stockage de
produits dan

bac de rétention

matériau acier

type de bac de rétention	bac de rétention	surface	finition peinture époxy
lieu de stockage	à l'abri	couleur	bleu
capacité	1 x IBC	équipement bac de rétention	caillebotis
volume de rétention	1000 l	soubassement	passages de fourche
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau	possibilité de passage au-dessous	oui
construction (autorisation)	tablette de rétention avec homologation ÜHP	exécution couleur	bleu
hauteur	710 mm	garantie	5 années
largeur	1350 mm	Poids	215 kg
profondeur	1650 mm		

Accessoires

235678		revêtement PE pour bac de rétention, pour bac de rétention avec volume de 1000 l et largeur de 1350 mm, en polyéthylène
235680		porte-bidons pour bac de rétention, hauteur x longueur x largeur 300 x 360 x 365 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion