



## 19" EasyBox

Formschönes 19" Mehrzweckgehäuse bestehend aus:

- geschweißtem symmetrischem Gehäusekörper
- Türanschlag wechselbar
- Front und Seiten verschließbar

### Lieferumfang / Ausstattung:

Grundgehäuse:

- vorne 19" Rasterschienen, im 25 mm-Raster verstellbar
- Seitenwände mit Zylinderschloss
- Rückwand mit integrierter 19" Aufnahme, für Kabeleinführung und Wandaufhängung vorbereitet
- Kabeleinführungsöffnung wahlweise im Dach oder Boden über Bürstenleiste

Fronttür:

- mit ESG-Scheibe - parsolgrau
- mit Schwenkhebelgriff verschließbar
- Türanschlag wechselbar

Oberfläche: pulverbeschichtet  
RAL 7035 lichtgrau

800er mit Doppelenkrollen



600er mit Justierfüßen



Ausführung  
- Lüftermontage vorbereitet



  
**Doppelenkrolle**  
-Satz 4 Stück-  
finden Sie auf Seite 21-08

  
**Justierfuß**  
-Satz 4 Stück-  
finden Sie auf Seite 73-03

Zubehör finden Sie auf  
Seite 31-00



Türverschluss auch mit  
Schwenkhebel für 40 mm PHZ  
und 1-Punktverriegelung  
vorbereitet lieferbar.

Ergänzen Sie bitte die Bestellnummer  
durch ein  
P

z.B.: 19" Wandgehäuse EasyBox  
6 HE (600x348x400)  
Fronttür mit ESG Scheibe  
Türverschluss mit Schwenkhebel  
für 40 mm PHZ vorbereitet  
= KSP 906212



Profilhalbzylinder 40 mm  
finden Sie auf Seite 73-03

Größe	Breite 600 mm	Höhe	Tiefe	Gewicht, kg	Fronttür mit ESG Scheibe	Lüftermontage vorbereitet
6 HE	348	400		16,20	KS 906212	KS 906215
9 HE	481			20,00	KS 909212	KS 909215
12 HE	615			24,00	KS 912212	KS 912215
15 HE	748			27,50	KS 915212	KS 915215
18 HE	881			31,50	KS 918212	KS 918215
21 HE	1015			35,20	KS 921212	KS 921215
6 HE	348	500		19,00	KS 906312	KS 906315
9 HE	481			22,60	KS 909312	KS 909315
12 HE	615			26,50	KS 912312	KS 912315
15 HE	748			30,20	KS 915312	KS 915315
18 HE	881			34,00	KS 918312	KS 918315
21 HE	1015			38,00	KS 921312	KS 921315
6 HE	348	600		21,50	KS 906412	KS 906415
9 HE	481			25,50	KS 909412	KS 909415
12 HE	615			29,00	KS 912412	KS 912415
15 HE	748			33,00	KS 915412	KS 915415
18 HE	881			36,80	KS 918412	KS 918415
21 HE	1015			40,50	KS 921412	KS 921415
6 HE	348	800		27,00	KS 906512	KS 906515
9 HE	481			30,80	KS 909512	KS 909515
12 HE	615			34,50	KS 912512	KS 912515
15 HE	748			38,20	KS 915512	KS 915515
18 HE	881			42,00	KS 918512	KS 918515
21 HE	1015			45,80	KS 921512	KS 921515