

bacs sur roulettes verrouillables rolltainer®

force 500 kg, hauteur x longueur x largeur 1800 x 815 x 724 mm, hauteur utile 1585 mm, rehausse : 4 parois (grillage), 1 tablette, toit, piètement en acier galvanisé en bleu, plateforme en bois, Avec bandage polypropylène sur jante polypropylène



Numéro d'article: 219840

Bacs sur roul. sécurité rolltainer®

force 500 kg

bacs sur roulettes verrouillables



- force 500 kg
- hauteur x longueur x largeur 1800 x 815 x 724 mm
- hauteur utile 1585 mm
- rehausse : 4 parois (grillage), 1 tablette, toit
- 1 paroi divisée au centre, les deux parties pivotantes
- 1 x Tablette à fond grillagé rabattable
- verrouillable avec cadenas
- piètement en acier galvanisé en bleu
- plateforme en bois
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Ø de roue 108 mm
- Avec bandage polypropylène sur jante polypropylène
- livré sans serrure



Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| appareil de manutention | chariot de manutention | surface de châssis | galvanisé |
| type de chariot | bacs sur roulettes verrouillables | type de soubassement | Tablette à fond grillagé rabattable |
| rehausses | 4 parois (grillage), 1 tablette, toit | nombre de tablettes/niveaux | 1 pièce |
| fonction rehausses | 1 paroi divisée au centre, les deux parties pivotantes | système de fermeture | cadenas |
| charge | 500 kg | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes/2 fixes |
| hauteur | 1800 mm | pneumatique | polypropylène |
| longueur | 815 mm | matériau de jante | polypropylène |
| largeur | 724 mm | Ø de roue | 108 mm |
| hauteur utile | 1585 mm | couvercle | oui |
| plateforme | ajouré | volume de livraison | sans serrure |
| matériau de plateforme | bois | Poids | 57,5 kg |
| matériau de châssis | acier | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 219976 |  | tablette grillagée, force 150 kg, en treillis, galvanisé en bleu |
| 243999 |  | tablette plastique, Pour récipients largeur x profondeur 705 x 728 mm, force 150 kg, en polyéthylène haute pression, coloris comme RAL 7046 telegris |