

ZARGES

Fahrbare Podesttreppe

Podest Höhe 0,4 m, Podest Breite x Tiefe 1000 x 400 mm, 2 geriefte Stufen (inkl. Podest), 45° Neigung, Aus Aluminium, 2 Rollen



Artikelnummer: 219782



ZARGES Podesttreppe

Neigung 45°

Fahrbare Podesttreppe

- Podest Höhe 0,4 m, Podest Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
- Aufstieg einseitig
- 2 geriefte Stufen (inkl. Podest)
- Stufenbreite 1000 mm
- Höhe 0,4 m
- 45° Neigung
- Ausladung 0,87 m
- Aus Aluminium
- Handlauf als Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 Rollen
- belastbar bis 300 kg, Stufen bis 150 kg belastbar
- Gewicht 30,1 kg

Technische Details

Steigtechnik	Podesttreppe	Ausladung	0,87 m
Material	Aluminium	Höhe	0,4 m
Nutzung	einseitig	belastbar bis	300 kg
Höhe Podest	0,4 m	Stufen belastbar bis	150 kg
Breite Podest	1000 mm	klappbar	nein
Tiefe Podest	400 mm	fahrbar	ja
Stufen Anzahl	2	Sicherheitsbügel	nein
Stufen-/Sprossentyp	geriefte Stufen	Handlauf	als Zubehör (nicht enthalten)
Breite Stufen	1000 mm	Unterbau	2 Rollen
Neigung	45 °	Gewicht	30,1 kg

Zubehör

219786		Handlauf für Podesttreppe, 45° Neigung, Für 2 Stufen
219790		Geländer für Podesttreppe