

## Hymer Stufenstehleiter

Aufstieg beidseitig, 2 x 7 rutschsicher profilierte Stufen, Holmlänge 2,08 m,  
Aus Buchenholz

Artikelnummer: 224606



**HYMER**



## Hymer Holzstufenleiter für sicheren und bequemen Stand

Stufenstehleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 7 rutschsicher profilierte Stufen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,4 m
- Holmlänge 2,08 m
- Sprossen Tiefe 80 mm
- Stufen- bzw. Sprossen-Holm-Verbindung verleimt/verzapft
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Ausgestattet mit Werkzeugtasche und Eimerhaken
- Aus Buchenholz
- belastbar bis 150 kg
- Gewicht 13,5 kg
- Gemäß DIN EN 131
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung



## Technische Details

|                     |                                    |                                     |                                  |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Steigtechnik        | Stehleiter                         | belastbar bis                       | 150 kg                           |
| Leitertyp           | Stufenstehleiter                   | Sprossen-/Holmverbindung            | verleimt/verzapft                |
| Material            | Buchenholz                         | Sicherheitsausstattung<br>Leiter    | Spreizsicherung                  |
| Nutzung             | beidseitig                         | Leiter Ausstattung                  | Werkzeugtasche und<br>Eimerhaken |
| Länge Holm          | 2,08 m                             | klappbar                            | ja                               |
| Arbeitshöhe         | 3,4 m                              | Norm                                | DIN EN 131                       |
| Stufen-/Sprossentyp | rutschsicher profilierte<br>Stufen | Norm TRBS /Technische<br>Regeln für | TRBS 2121-2                      |
| Sprossen Anzahl     | 2 x 7                              | Gewicht                             | 13,5 kg                          |
| Tiefe Sprossen      | 80 mm                              |                                     |                                  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 215697 |    | Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß   |
| 221309 |   | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße  |
| 221336 |  | Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung |
| 227867 |  | Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau  |
| 523835 |  | Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz  |