

Edelstahl-Servierwagen

Traglast 60 kg, mit 3 Etage(n), Länge x Breite 860 x 540 mm, Etage(n) aus Edelstahl mit Abrollrand, Räder mit Gummi-Bereifung, Ausgestattet mit 2 Schiebebügel

Artikelnummer: 224748



Servierwagen

Edelstahl-Servierwagen

- Traglast 60 kg
- mit 3 Etage(n)
- Länge x Breite 860 x 540 mm
- Höhe x Länge x Breite 940 x 860 x 540 mm
- Etage(n) aus Edelstahl mit Abrollrand
- Edelstahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
- Räder mit Gummi-Bereifung
- Ausgestattet mit 2 Schiebebügel
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Wagentyp	Servierwagen	elektrisch leitend	nein
Material	Edelstahl	Etagenausrichtung	gerade
Traglast	60 kg	Höhe	940 mm
Etagen Anzahl	3 Stück	Länge	860 mm
Etagenabstand	270 mm	Breite	540 mm

Material Plattform	Edelstahl	Euronorm	nein
Plattform Ausstattung	Abrollrand	Aufbauten	2 Schiebebügel
Plattform Ausführung	schallgedämmt	klappbar	nein
Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen	Anlieferung	zerlegt
Bereifung	Gummi	Gewicht	15,6 kg
Durchmesser Rad	100 mm		