

Scangrip

Baustrahler

VEGA LITE COMPACT

Gehäuse aus Kunststoff, 83
Leuchtmittel SMD LED, Lichtstrom
4000 Lumen, Mit 1 Steckdose,
Abstrahlwinkel 100 °, Mit Netzbetrieb

Artikelnummer: 254561



Baustrahler

- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Geeignet für Maler- und Innenausbaubetriebe und Werkstätten
- Ideal für Malerarbeiten
- Höhe x Breite x Tiefe 288 x 280 x 103 mm
- Gehäuse aus Kunststoff
- 83 Leuchtmittel SMD LED
- Energieeffizienzklasse E
- Lichtstrom 4000 Lumen
- Mit 1 Steckdose
- Abstrahlwinkel 100 °
- Mit Netzbetrieb
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
- 3 Jahre Garantie



Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Spannungsversorgung	Netzbetrieb
Lampentyp	Baustrahler	Leuchte Ausstattung	1 Steckdose
Einsatzort	Innen- und Außenbereich	Material Gehäuse	Kunststoff
geeignet für (Branche/Bereich)	Maler- /Innenausbaubetriebe	Höhe	288 mm
geeignet für (Anwendung)	Malararbeiten	Breite	280 mm
Leuchtmitteltyp	SMD LED	Tiefe	103 mm
Leuchtmittel Anzahl	83 Stück	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Energieeffizienzklasse	E	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Lichtstrom	4000 Lumen	Garantie	3 Jahre
dimmbar	nein	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Abstrahlwinkel	100 °	Gewicht	2,46 kg