

PE-Auffangwanne pro-line

für 1 x IBC, Auffangvolumen 1000 l,
Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1370 x
1980 mm, Ausgestattet mit Gitterrost
aus Polyethylen in schwarz,
Einfahrtaschen



Artikelnummer: 271792



PE-Auffangwanne

- Zur Lagerung unter Dach, im Freien
- geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 1 x IBC
- Auffangvolumen 1000 l
- Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1370 x 1980 mm
- Traglast 2000 kg
- Aus Polyethylen in grau
- Ausgestattet mit Gitterrost aus Polyethylen in schwarz
- Einfahrtaschen
- Von der Schmalseite einfahrbar
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Material	Polyethylen
Auffangwannentyp	PE-Auffangwanne	Farbe	grau

Lagerort	unter Dach, im Freien	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Auffangvolumen	1000 l	Material	Gitterrost Polyethylen
Kapazität	1 x IBC	Farbe	Gitterrost schwarz
Gefahrstoffbezeichnung	wassergefährdende und ätzende Stoffe	Einfahrmöglichkeit	Von der Schmalseite
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	Unterbau	Einfahrtaschen
Höhe	720 mm	unterfahrbar	ja
Breite	1370 mm	fahrbar	nein
Tiefe	1980 mm	Garantie	10 Jahre
Traglast	2000 kg	Gewicht	130 kg

Zubehör

271999



Vorsatzbehälter für PE-Auffangwanne, Höhe x Breite x Tiefe 590 x 530 x 785 mm