

## Parallelschraubstock

Backenbreite 160 mm, Spannweite 210 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau

Artikelnummer: 195737



## Parallelschraubstock

Parallelschraubstock

- Backenbreite 160 mm
- Spannweite 210 mm
- Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken
- Paralleles Spannen durch Präzisions-Trapezgewinde und nachstellbare Führung
- Aus Stahl in blau
- GS- und TÜV-geprüft

## Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Werkzeug	Material	Stahl
Werkzeugtyp	Parallelschraubstock	Farbe	blau
Backenbreite	160 mm	Werkzeug Funktion	Paralleles Spannen durch Präzisions-Trapezgewinde und nachstellbare Führung
Spannweite	210 mm	Zertifizierung	GS // TÜV
Drehteller	nein	Lieferumfang	ohne Befestigungsschrauben für die Arbeitsplatte
Rohrspannbacken angeschmiedet	ja	Gewicht	28,5 kg

## Zubehör

510975



Alu-Magnetbacken, für Backenbreite 160 mm