


SCHULTE

Bockregal - Anbaufeld



Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1825 x 1100 mm, Fachlast 1000 kg, 1 Ebene(n) mit Traversen, 4 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Traglast pro Palette 500 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in blau, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in orange



Artikelnummer: 254992

Bockregal - Anbaufeld

- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1825 x 1100 mm
- Fachlast 1000 kg
- 1 Ebene(n) mit Traversen
- 4 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
- Traglast pro Palette 500 kg
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in blau
- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in orange
- Lieferumfang: Rahmen inkl. Fußplatten, Holme, Bodenanker und Unterlegbleche
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück
Regaltyp	Palettenregal	Böden- / Ebenentyp	Traversen
Regalfeld	Anbaufeld	Fachhöhe	2000 mm

Material	Stahl	Oberfläche Ständer	verzinkt
Höhe	2500 mm	Oberfläche Traversen	verzinkt
Breite	1825 mm	Farbe Ständer	blau
Tiefe	1100 mm	Farbe Traversen	orange
Fachlast	1000 kg	Lieferumfang	Rahmen inkl. Fußplatten, Holme, Bodenanker und Unterlegbleche
Stellplätze	4 Stück	Garantie	3 Jahre
Lagerebenen Anzahl	2 Stück	Gewicht	49,86 kg
Nutzung	beidseitig		