

## PAVOY

### Schiebetürenschränk

#### Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1500 x 500 mm, 2 x 2 mit Stahlboden, mit Mitteltrennwand, verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 856828



### PAVOY Schiebetürenschränk Basis

#### Schiebetürenschränk

- Geeignet für enge Flure und kleine Räume
- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1500 x 500 mm
- Stahlblechkonstruktion
- Doppel-Schiebetür
- Schiebetüren kugelgelagert
- 2 x 2 mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 80 kg
- Im Raster von 17 mm verstellbar
- mit Mitteltrennwand
- mit Muldengriff


- verschließbar mit Zylinderschloss
- Türen gemeinsam verschließbar
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Schrankschranktyp	Werkstattsschrank	Schließfunktion	Türen gemeinsam verschließbar
geeignet für (Branche/Bereich)	enge Flure und kleine Räume	Unterbau	Sockel
elektrisch leitend	nein	Material	Stahlblech
Türtyp	Doppel-Schiebetür	Höhenverstellraster Ebene	17 mm
Höhe	1000 mm	Farbe Boden	Korpusfarbe
Breite	1500 mm	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Tiefe	500 mm	Mitteltrennwand	ja
Schrank Ausstattung	Böden	abschließbar	ja
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Griff	Muldengriff
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	fahrbar	nein
Traglast Fachboden	80 kg	Zertifizierung	GS // TÜV
Ordnerhöhen	2 Stück	Garantie	10 Jahre
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Gewicht	59 kg
Oberfläche Front	pulverbeschichtet		

## Zubehör

856952



Stahlboden für Schiebetürenschränke, Breite x Tiefe 750 x 500 mm, Traglast 80 kg, Aus Stahl mit Lackierung

## Dazu passt auch ...

146393



Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch

520197



Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau

664077



Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung