

dérouleur

pour feillard en polypropylène, pour largeur de feillard 13 mm, pour roulettes avec noyau 406 mm, soubassement 2 roues, en tôle d'acier en rouge

Numéro d'article: 100040



Dévidoir

pour feillard de cerclage PP


dérouleur

- pour feillard en polypropylène
- pour largeur de feillard 13 mm
- pour roulettes avec noyau 406 mm
- soubassement 2 roues
- en tôle d'acier en rouge






Détails techniques

type d'emballage	outil d'emballage	équipement dévidoir	frein à étrier, bac
type d'outil	dérouleur	soubassement	2 roues
mode d'emballage	manuel	frein à bande	oui
pour type de feillard de cercla	polypropylène	matériau de dérouleur	tôle d'acier
pour largeur du feillard	13 mm	couleur de dérouleur	rouge
pour noyau de roulette	406 mm	Poids	12 kg
kit	non		

Accessoires

100037		<p>feillard de cerclage plastique, longueur x largeur 3000 m x 13 mm, noyau de roulette Ø 406 mm, résiste à la déchirure jusqu'à un effet de force de 1600 N, en polypropylène en noir, gaufré, gaufré</p>
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

215672		<p>angle de protection des bords, En plastique coloris noir, recyclable, Section 40 x 40 mm</p>
221381		<p>gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9</p>
223711		<p>stylos à bille, couleur d'encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent</p>
227306		<p>cutter de sécurité, lame trapézoïdale à ressort avec rétractation de lame automatique, longueur de lame 58 mm, avec chargeur pour lames de rechange</p>
531546		<p>film de protection pour palettes, longueur x largeur 1600 x 1200 mm, En polyéthylène épaisseur 25 µm, en transparent</p>