

## VARIOfit chariots à dossier

force 250 kg, plateau longueur x largeur 605 x 410 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 402040



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Chariot avec barre de poussée

Pour le transport de bacs norme Europe tout en ménageant le dos





chariots à dossier

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 605 x 410 mm
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- plateforme en bois
- châssis en RAL5010 bleu gentiane
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- roues avec bandage TPE
- 12 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
type de chariot	chariots à dossier	pneumatique	TPE
charge	250 kg	roulement	roulement à billes
longueur de plateau	605 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	410 mm	disposition des roues	rectangulaire
matériau de plateforme	bois	hauteur	935 mm
emboîtable	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
norme européenne	oui	garantie	12 années
poignée	1 pièce	équipement plateau	
rabattable	non	Poids	14 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149735		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
215913		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 400 x 300 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique