

Kärcher flexible haute pression pour nettoyeur haute pression

KÄRCHER

longueur de tuyau 10 m,
raccordement M22x1,5 mm, avec
vissage manuel et protection
antipliage



Numéro d'article: 119831

flexible haute pression pour nettoyeur haute pression

- longueur de tuyau 10 m
- température max. 155 °C
- pression max. 250 bar
- raccordement M22x1,5 mm
- avec vissage manuel et protection antipliage
- hauteur x longueur x largeur 90 x 240 x 240 mm

Détails techniques

type de nettoyage	accessoires	raccordement	M22x1,5 mm
pour appareil de nettoyage	nettoyeur haute pression	équipement tuyau/tube	vissage manuel, protection antipliage
pression	250 bar	hauteur	90 mm
longueur de tuyau	10 m	longueur	240 mm
antistatique	non	largeur	240 mm
température maxi	155 °C	Poids	1,68 kg

