

## Blume Förderanlagen rollenbaan

draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 1,5 m x 300 mm, asafstand 75 mm

Artikelnummer: 126519



**BLUME**  
FÖRDERANLAGEN



## Blume Förderanlagen Zwaarlast-rollenbaan - balielementen

### Recht

rollenbaan













- draagrol van staal
- wieldiameter 50 mm
- baan lengte x breedte 1,5 m x 300 mm
- breedte 380 mm
- asafstand 75 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 225 mm en een breedte van maximaal 500 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 40 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

### Technische details

|                   |               |                           |        |
|-------------------|---------------|---------------------------|--------|
| transporttechniek | transportbaan | breedte transportgoed tot | 500 mm |
| baantype          | rollenbaan    | lengte transportgoed min. | 225 mm |
| baancomponent     | baanelement   | asafstand                 | 75 mm  |
| roltype           | draagrol      | framehoogte               | 70 mm  |

|               |        |                 |           |
|---------------|--------|-----------------|-----------|
| materiaal rol | staal  | framebreedte    | 40 mm     |
| diameter rol  | 50 mm  | materiaal frame | staal     |
| baanlengte    | 1,5 m  | frameoppervlak  | verzinkt  |
| uittrekbaar   | nee    | framemodel      | U-profiel |
| baanbreedte   | 300 mm | gewicht         | 32 kg     |
| breedte       | 380 mm |                 |           |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 130356 |    | bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baanbreedte 300 mm, asafstand 75 mm  |
| 130505 |    | bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baanbreedte 300 mm, asafstand 75 mm  |
| 130662 |    | doorvoer voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 1 m x 300 mm, asafstand 75 mm, met scharnieren en vering |
| 133423 |    | steun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw                                |
| 135291 |    | Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, U-profiel, lengte 1 m, van staal met corrosiebeschermende zinklaag           |
| 135305 |   | Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, U-profiel, lengte 1 m, van staal met corrosiebeschermende zinklaag        |
| 135418 |  | eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag  |
| 508095 |  | steun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw                                |
| 508101 |  | steun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw                                |
| 508108 |  | steun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw                                |
| 508114 |  | steun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw                                |
| 508121 |  | steun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw                                |