



fetra

chariot conteneur à grilles

fetra
Transportgeräte

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm, rehausse : 4 parois (grillagées), 1 paroi longitudinale rabattable, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE



Numéro d'article: 154897

fetra Chariot caisse

Force 600 kg

chariot conteneur à grilles

- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm
- rehausse : 4 parois (grillagées), 1 paroi longitudinale rabattable
- grosseur de la maille 50x50 mm
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- roulettes pivotantes avec freins
- frein selon EN 1757-3
- 10 année(s) de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couvercle	non
type de chariot	chariot conteneur à grilles	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes,

				2 roulettes fixes
matériau	acier	pneumatique	TPE	
charge	600 kg	Diamètre de roue	200 mm	
longueur de plateau	1000 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins	
largeur de plateau	700 mm	disposition des roues	rectangulaire	
hauteur	1075 mm	surface	finition peinture époxy	
rehausse	4 parois (grillagées)	couleur	bleu brillant // RAL5007	
norme européenne	non	norme	EN 1757-3 (frein)	
matériau de plateforme	bois	garantie	10 année(s)	
fonction rehausse	1 paroi longitudinale rabattable	nombre de barres de poussée	2 pièce	
ouverture de maille	50x50 mm	Poids	51 kg	

Accessoires

119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309745		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyamide, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal