

Garant

Escuadra biselada de precisión templada, modelo plano inoxidable, precisión 00, Longitud de los lados: 200X130mm



Datos de pedido

Número de pedido	450010 200X130
GTIN	4045197443977
Clase de artículo	41G

Descripción

Ejecución:

Máxima precisión. Con dos cantos de medición precisos con forma biselada en el lado más largo.

Completamente templado y destensado. Cantos rectificados y lapeados, caras planas rectificadas.

Aplicación:

Para trabajos de comprobación en procedimientos de intersticios luminosos.

Descripción técnica

Perpendicularidad	0,004 mm
Longitud brazo corto	130 mm
Sección transversal de los lados	33x7 mm
Longitud brazo largo	200 mm
Norma	DIN 875/00

Hoja de datos

Material	Acero inoxidable
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Calibración	F1
Tipo de producto	Escuadra de precisión

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/450010-200X130>