



2
JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN Tripod Twin Head Arbeitsleuchte WL5000R

- Arbeitsstrahler für Akku- oder Netzbetrieb, flexibel einsetzbar durch dreh- und schwenkbare LED-Module
- Mit 2× 30W-SMD LED-Modulen mit einer Leuchtkraft von bis zu 5000 lm
- Drei Helligkeitsstufen sind über den Ein/Aus-Schalter wählbar - jederzeit das optimale Licht für Ihren Arbeitseinsatz
- Zwei unterschiedliche LED-Farben wählbar: 4000K oder 6500K
- Homogene Ausleuchtung ist ideal für Arbeiten im Innen- und Außenbereich
- Auch ohne Steckdose nutzbar - Integrierter Li-Ion-Akkupack (7.3V/4000mAh/29,6Wh) mit Sicherheitselektronik
- Akku-Kapazitätsanzeige durch LEDs – Kontrolle der verfügbaren Kapazität
- Inklusive passendes Ladernetzteil für Netzbetrieb mit Schnellverbindungsstecker
- Spritzwassergeschützt IPX4 - einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Stoßfestes Gehäuse IK07
- Im Transport-Modus sehr kompaktes Format - ausklappbare Füße sowie höhenverstellbar
- Inkludierte Kabelaufwickel-Vorrichtung sowie integrierte Erdspeife im Standfuß

INFORMATIONEN

Produktname Tripod Twin Head Arbeitsleuchte WL5000R
Artikelnummer 1600-0503
EAN-Code 4013674189748
Zolltarifnummer 85131000000
Materialgruppe 88
Lieferumfang LED-Arbeitsstrahler, Ladernetzteil, Bedienungsanleitung

Produkt 892 × 120 × 120 mm / 4734 g
Verpackung + Produkt 140 × 132 × 968 mm / 5297 g
Verpackungseinheit 4 ST (990 × 295 × 285 mm)

