

## Drehschrauber

### Drehschrauber UT 8961










Drehschrauber aus Verbundwerkstoff in gerader Bauform mit Bit-Schnellwechselfutter.

Artikel-Nr. UT 8961



PNEUTEC - Drehschrauber UT 8961

#### Technische Daten

|   |  |
|---|--|
|    | Drehzahl<br>1.800 U/min                  |
|    | Antriebs-Vierkant<br>1/4 Zoll            |
|    | Schraubengröße ...<br>M 5 mm             |
|    | Arbeitsdrehmoment<br>0,5 - 4,0 Nm        |
|  | Beschleunigung<br>< 2,5 m/s <sup>2</sup> |
|  | Schalldruckpegel<br>72,0 dB (A)          |
|  | Luftverbrauch<br>0,4 l/s                 |
|  | Druckluftanschluss<br>1/4 Zoll           |
|  | Gewicht<br>0,6 kg                        |

#### Beschreibung

- Drehschrauber aus Verbundwerkstoff in gerader Bauform, Rutschkupplung, Heckauspuff, 140 mm Baulänge
- Bit-Schnellwechselfutter
- Drehmomentbereich von 0,5 - 4,0 Nm
- Drehmomenteinstellung von außen
- Umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf
- **Leerlaufdrehzahl: 1.800 min<sup>-1</sup>**