



## Beschreibung:

Trichter aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), naturfarben

- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- $w = \varnothing$  der Trichteröffnung = 140 mm
- $e = \varnothing$  des Einfüllstutzens = 15 mm
- Fassungsvermögen 500 ml

## Informationen:

### Artikel

Artikelnummer	<b>950600</b>
GTIN	<b>4007228701319</b>
Zolltarif	<b>39241000</b>
Verpackungseinheit (VE)	<b>12</b>

Farbe	<b>natur</b>
Volumen in L	<b>0,50</b>
Gewicht (kg)	<b>0,05</b>
T x B x H (mm)	<b>140 x 140 x 167</b>

### Umverpackung

Inhalt in Stück	<b>12</b>
T x B x H (mm)	<b>255 x 325 x 242</b>

Bruttogewicht VE (kg)	<b>0,85</b>
EAN Verpackungseinheit	<b>4007228330113</b>

### Palette

Anzahl an Kartons	<b>90</b>
Anzahl an Lagen	<b>6</b>
T x B x H (m)	<b>1,20 x 0,80 x 1,60</b>

Kartons pro Lage	<b>15</b>
Brutto Gewicht Palette (Kg)	<b>96,50</b>