

# ROLINE 19" stekkerdoos 8-voudig, IEC320 C13 - C14 stekker, 10A gezekeerd, Aluminium, 2,0 m

**Art.nr.** 19.07.1629  
**Fabrikant** ROLINE  
**Art.nr. fabrikant** 19.07.1629



**19" contactstrip met 10A gesmolten 8x C13 aansluiting en C14 voedingskabel, 10A gezekeerd, 1U, voor installatie in 19" kasten, incl. montagebeugels.**

- 19 "-contactdoos (1UH) voor installatie in 19-inch kasten, incl. installatie hoek
- Opstelling van de sockets: 90°
- Profiel van geanodiseerd aluminium
- Type kabel: 2,0 m H05VV-F 3G 1 mm<sup>2</sup>, zwart
- Max belasting / vermogen: 10A 2300W; VDE / GS getest
- Kleur: ALU / lichtgrijs RAL 7035
- Breedte: 440 mm

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Stekkerdoos
Produkt type	19" stekkerdoos
Kleur	Aluminium
Lengte	2 m
Funktie	19 " PDU voor kasten
Bouw type	19" Rackmount
Max. Belastbaarheid	2300W

Max. Spanning	250V AC
Aan/Uit-schakelaar	nee
Aantal Uitgangen/Haak	8 / 90°
Volgorde Uitgang	Lijn
Afmeting (HxBxD)	44 x 44 0x 44 mm
Gewicht	0,88 kg
Materiaal (Behuizing)	Aluminium
Kleur (Behuizing)	Aluminium
Aansluitkabel	H05VV-F 3G 1mm <sup>2</sup>
Aansluit connector	IEC320 C14