

# ROLINE UTP Cat.6 patchkabel, wit, 2,0 m

<b>Art.nr.</b>	21.15.1546
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.15.1546
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990993352

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals



## Kant en klaar niet afgeschermd Twisted-Pair patchkabel met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden.

- Geschikt voor professionele en industriële toepassingen.
- Klaar voor gebruik.
- Buigbaar dank zij de aan gespoten speciale tule met knikbescherming.
- 1:1 aangesloten volgens EIA/TIA568.
- Opbouw: 8 aders soepel
- Impedantie: 100 Ohm.
- Hoogwaardige vergulde contacten.

### Advies:

Wij raden u aan, om bij de opbouw van een nieuw Cat.6 netwerk, de volgende componenten te gebruiken voor de hoogst mogelijke dataoverdracht en de beste test resultaten:

- 21.15.0990 ROLINE UTP Cat.6 / Class E installatiekabel massief.
- 25.16.8494/25.16.8394 ROLINE Cat.6 / Class E inbouwdozen/opbouwdozen.
- 26.11.0355/26.11.0362 ROLINE Cat.6 / Class E 19" patchpanel grijs/zwart.
- 21.15.0935 ROLINE UTP patchkabel met RJ-45 connector, grijs.

Deze productcombinatie is bij GHMT AG, een goedgekeurd testlaboratorium, op Classe E in een Channel van 100m gemeten. (Certificaat Nr. z2329b-10-D en z2330b-10-D).

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	UTP patchkabel
Kleur	wit
Lengte	2 m
Afschermings type	UTP
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Kleur (Tule)	wit
Kabel LSOH	nee
Connector type RJ45	Standaard