


Produktinformation

38 71 200

- Hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen
- 70° gewinkelte, flach-runde Backen zum Ziehen von Splinten; für Greifaufgaben an schlecht zugänglichen Stellen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet


Mechanikerzange

DIN ISO 5745



Allgemein	
Artikel-Nr.	38 71 200
EAN	4003773017202
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	174 g
Abmessungen	200 x 53 x 13 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,5 mm
Spitzenbreite (W4)	3,0 mm
Spitzendicke (T2)	2,0 mm
Backenlänge (L3)	73,0 mm
Kopfbreite (W3)	17,5 mm
Kopfwinkel	70 °



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

