

## Broszura informacyjna

# 97 50 01

## Szczypce do zagniatania złączek żelowych typu Scotchlok™

Z ostrzem bocznym

- Do zagniatania przewodów telekomunikacyjnych i sygnałowych w izolacji z tworzywa sztucznego przy użyciu pojedynczych złączek U typu Scotchlok™
- Bez potrzeby odizolowywania, właściwy styk zapewniają złączki U
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 60 HRC
- Ze sprężyną rozwierającą
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, hartowana olejowo



Ogólna	
Nr art.	97 50 01
EAN	4003773028239
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	135 g
Wymiary	155 x 70 x 15 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zastosowanie	Złączki typu Scotchlok™
Zakres pracy (średnica)	Ø 0,4 – 1,1 mm
Liczba gniazd	1

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*

*Scotchlock™ jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy 3M Deutschland GmbH.*