


Schake Grabenbrücke

Länge x Breite 1700 x 1000 mm,
Traglast 200 kg/m², Trittpläche aus
Aluminium mit rutschfestem
Tränenblech

Artikelnummer: 218641



Schake Grabenbrücke

Grabenbrücke

- Für den Außenbereich geeignet
- Länge x Breite 1700 x 1000 mm
- Traglast 200 kg/m²
- Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Trittpläche aus Aluminium mit rutschfestem Tränenblech
- Ausgestattet mit Auffahrrampe und umlegbaren Seitengeländern
- Entspricht den Vorschriften der ZTV-SA



Technische Details

Verkehrssicherung	Absperssystem	Oberfläche Gestell	verzinkt
Absperssystem	Grabenbrücke	Material Trittplatte	Aluminium
Einsatzort	Außenbereich	Oberfläche Trittpläche	rutschfestes Tränenblech
Länge	1700 mm	Grabenbrücke Ausstattung	Auffahrrampe, umlegbare Seitengeländer
Breite	1000 mm	Norm	Vorschriften der ZTV-SA

Traglast	200 kg/m ²	Gewicht	58,97 kg
Material Gestell	Stahl		

Dazu passt auch ...

221168		Gehörschutzstöpselspender, Ausstattung: Füllstandanzeige, Aus ABS in blau
221212		Arbeitsschutzhelm, für 510 - 610 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße