

# WEISSES HAUS REIBPUTZ INNEN (1,5 mm)



Zur Dekoration von Innenräumen und zum Schutz gegen Stöße und Beschädigungen, z. B. in Treppenhäusern.



## Produktleistung

- | Hochwertiger Kunstharz-Reibputz mit echtem italienischen Marmor.
- | Je nach Werkzeug, Körnung und Reiberichtung entstehen individuelle Putzstrukturen (Negativ-Struktur).
- | Schneeweiß, wasserdampfdurchlässig, praktisch unverwüstlich.
- | Lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-Richtlinie 01.
- | Körnung 1,5 mm.

**Wichtig:** Untergründe vor dem Putzauftrag mit WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBPUTZE grundieren.

**Praxistipp:** Risse in Dekorputzen mit RISS-STOPP WAND + FASSADE schließen.

## Anwendungen

1. Für Wohnräume, Kaminschürzen, Treppenhäuser, Flure, Küchen, Wartebereiche, Eingangshallen, Bäder und Schwimmbäder, Hobbyräume, Garagen.

An der Wand. Innen.



Kaminschürze rustikal gestalten. Repräsentativ, dekorativ, strapazierfähig.

## Untergründe und Vorbereitung

Für alle Untergründe gilt: eben, tragfähig, staubfrei, trocken, sauber, öl- und fettfrei, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Tapetenkleister. Unebenheiten ausgleichen, z. B. mit LUGATO MALERSPACHTEL oder ROHBAUSPACHTEL INNEN. Risse mit RISS-UND FUGEN-ZU schließen. Fensterrahmen und Fachwerk mit Klebeband schützen.

Geeignete Untergründe	Untergrundbeschaffenheit/ Vorbereitung	Grundierung
Anstriche	festhaftend, wasserfest.	Untergründe mit WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE vorstreichen.
Beton	mind. 4 Wochen alt, Schalölreste entfernen.	
Gipsbau-, Gipsfaser-, Gipskartonplatten	entstauben.	
Gipsputze	mind. 4 Wochen alt, Gipshaut entfernen.	
Kalksandstein-, Porenbeton-, Ziegel-Mauerwerk	mit ROHBAUSPACHTEL INNEN vospachteln, trocknen lassen.	
Kalkzement-, Zementputze	mind. 4 Wochen alt.	

### Nicht geeignete Untergründe

Kalkanstriche, Leimfarben, OSB-Platten, Tapeten.

## Verarbeitung



1

Grundieren mit WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE. Mit Quast aufstreichen. Trocknen lassen.



2

Putz mit Rührwerk durchrühren. Die Konsistenz ggf. mit 100 – 200 ml Wasser einstellen. Putz auf Stahlglätter geben und aufziehen. Rostfreies Werkzeug verwenden.



3

Mit steil gestelltem Stahlglätter auf Kornstärke abziehen.



4

Innerhalb 10–20 Minuten mit Kunststoffglätter strukturieren. Waagrecht, senkrecht, kreisförmig oder diagonal reiben.

**Abtönen:** der Putz kann mit max. 2% Volltonfarbe abgetönt werden. Es entstehen Pastelltöne.

**Überstreichen:** mit Dispersionsfarben möglich.

## Produktdaten

Verbrauch	ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup> .
Ergiebigkeit (20 kg)	ca. 10,5 kg/m <sup>2</sup> .
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	5–30 °C.
Offene Zeit	10–20 Minuten.
Trocknungszeit	1–3 Tage.
Kornstärke	1,5 mm
Inhaltsstoffe	Kunsthazdispersion, Marmorkörnung, Marmormehl, Weißpigment, Entschäumer, Kunststoff- und Cellulosefasern, Verdickungs-, Netz-, Konservierungsmittel.
Ökologie	lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-Richtlinie 01.
Packungsgröße	20 kg, 8 kg.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte.

## Bitte beachten

- | Zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung beschichten, um Ansätze zu vermeiden.
- | Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verzögern das Erhärten.
- | Nicht für Beschichtungen verwenden, die durch stehendes Wasser beansprucht werden.
- | Enthält Naturkörnungen. Dadurch sind Farbtonschwankungen möglich. Zusammenhängende Flächen mit Material aus derselben Fertigungscharge beschichten.

**Arbeitssicherheit:** nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrenstoffverordnung.

GISCODE M-DF 01. WEISSES HAUS REIBPUTZ INNEN mit Wasser und Seife entfernen. Wenn WEISSES HAUS REIBPUTZ INNEN in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen.

**Entsorgung:** Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Restentleerte Verpackung recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,  
D-22885 Barsbüttel, ☎ +49 (0)40 69407-0  
Import/Vertrieb Schweiz: Puag AG, Oberebenestrasse 51,  
CH-5620 Bremgarten, CH-Infoline: 0848 810 800

Copyright by LUGATO. Stand 04/2019

**LUGATO**