

Artikelnummer: 121950

Kurzbeschreibung: Transportroller Wagner MM 1319, MDF, mit Trageloch, Ladefläche L 575 x B 300 mm, bis 200 kg

Langbeschreibung: Transportroller Wagner MM 1319, MDF, mit Trageloch, Ladefläche L 575 x B 300 mm, bis 200 kg: Der Transportroller MM 1319 ist eine universal einsetzbare Transporthilfe, die mit hervorragenden Materialeigenschaften, leistungsfähigem Design und Technik punktet. Seine L 575 x B 300 mm große Ladefläche besteht aus einer stabilen MDF-Platte, deren Ober- und Unterseite mit einer Spezialbeschichtung überzogen ist. Die mitteldichte Faserplatte, kurz MDF-Platte, ist ein ausgezeichnete, besonders robuster Holzwerkstoff, der der Konstruktion eine maximale Tragkraft von 200 kg verleiht. Die spezielle Beschichtung schützt den Werkstoff vor äußeren Witterungseinflüssen und gibt ihm eine höhere Verschleißfestigkeit. Zudem macht er seine Oberfläche lichtecht, sodass sie auch bei dauerhaftem Lichteinfall noch eine hohe farbliche Beständigkeit bewahrt. Vier Antirutschpunkte auf der Ladefläche sorgen für zusätzliche Sicherheit beim Transport. Das praktische Griffloch bringt gleich zwei Vorteile mit sich: Der Transportroller lässt sich komfortabler an seinen Einsatzort tragen und bei Nichtgebrauch platzsparend aufhängen. Dank seiner leichtlaufenden Geräterollen bleibt der MM 1319 auf allen weichen sowie harten Bodenoberflächen bestens beweglich. Ob im Büro, der Werkstatt oder zu Hause - mit dem Transportroller MM 1319 von Wagner erhalten Sie eine hochbelastbare Transporthilfe, die auch schwerere Transportgegenstände zuverlässig bewegt. Profitieren Sie beim Kauf dieses Produkts von geprüfter Markenqualität, die eine hohe Sicherheit und Langlebigkeit garantiert. Ladefläche: Stabile, hochwertige MDF-Platte
Beidseitig spezialbeschichtet
Unempfindlich gegen Kratz- und Gebrauchsspuren
Hohe Witterungs- und Lichtbeständigkeit
Inkl. Antirutschpunkten in jeder Ecke
Praktisches Griffloch für mehr Tragekomfort und zum platzsparenden Aufhängen
Form: rechteckig
Tragkraft: 200 kg
Maße: L 575 x B 300 mm
Bereifung: 4 leichtlaufende, harte Rollen für weiche und robuste Böden
Raddurchmesser: 63 mm
Einsatzzweck: Zum Einsatz im Büroalltag, Lager und Werkstatt
Ideal als Transporthilfe bei Umzügen oder Transportieren schwerer Einkäufe wie Möbeln etc.
Weitere Details: Markenversprechen von Wagner: auf Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit geprüft
Warnhinweis: nicht geeignet zur Beförderung von Personen!
Gesamtmaße: L 575 x B 300 x H 100 mm



EAN/GTIN: 4001073037791